



# Plusline Compacta

## Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB

Lámpara lineal halógena de tensión de red con calidad y fiabilidad superior. Ofrece una vida útil muy prolongada y una luz halógena nítida. Solución ideal para su uso en luminarias decorativas.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	R7S [R7s]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Vida útil nominal	2.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	8.000
Vida útil nominal (horas)	2.000 hora(s)
Lighting Technology	Halogen

Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	780 lm
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2900 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	15,6 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	100

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	48,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,21 A
Hora de inicio (nom.)	0,0 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Factor de potencia (fracción)	1
Voltaje (nom.)	230 V
Voltaje (nom.)	230 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí


Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T11 [T 11 mm]

Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	48 kWh

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB
Nombre completo del producto	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB
Full EOC	872790085231800
Código de pedido	85231800
Código 12NC	924587044210
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900852318
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	100
Embalaje con código EAN/UPC	8727900852332

## Plusline Compacta

### Plano de dimensiones



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

