



Plusline ES Compact

Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB

Nätspänningsansluten linjär halogenlampa med överlägsen kvalitet och tillförlitlighet. Ger mycket lång livslängd och klart halogenljus. Perfekt lösning för dekorativa armaturer.


Produktdata

Allmän information	
Sockel	R7S [R7s]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	2 000 h
Driftcykel	8 000
Specifiserad livslängd (timmar)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Ljusteknik	
Ljusflöde	780 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2900 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	15,6 lm/W
Färgåtergivningindex	100
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	48,0 W
Lampström (nom)	0,21 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	230 V
Spänning (nom)	230 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T11 [T 11 mm]
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	48 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB
Fullständigt produktnamn	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB
Full EOC	872790085231800
Beskrivning av lokal kod	8341230
Beställningsnummer	85231800
Materialnummer (12NC)	924587044210
Lokal kod	8341230
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900852318
Räknare – antal förpackningar per kartong	100
EAN/UPC – Hölje	8727900852332

Plusline ES Compact

Måttskiss



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

