



Plusline ES Compact

Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB

Tosoklet netspændingshalogenlampe i enestående kvalitet og med fremragende pålidelighed. Sikrer en meget lang levetid og giver et klart halogenlys. Ideel til dekorative armaturer.


Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	R7S [R7s]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Normeret levetid	2.000 t
Skiftecyklus	8.000
Nominel levetid (timer)	2.000 t
Lighting Technology	Halogen
Lysteknisk	
Lysstrøm	1.415 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2900 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	17,5 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og el	
Strømforbrug	80,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,35 A
Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	1
Spænding (nom.)	230 V
Spænding (nom.)	230 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T11 [T 11 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	80 kWh
Produktdata	
Ordreproduktnavn	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB
Det fulde produktnavn	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB
Full EOC	872790085228800
Beskrivelse af lokal kode	2050610875
Ordrekode	85228800
Materialenr. (12NC)	924587144210
Lokal ordrekode	2050610875
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8727900852288
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	100
EAN/UPC – kasse	8727900852301

Plusline ES Compact

Målskitse



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

