



Plusline ES Compact

Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB

Lineaire netspanningshalogeenlamp met superieure kwaliteit en betrouwbaarheid. Biedt een zeer lange levensduur en helder halogeenlicht. Ideale oplossing voor decoratieve armaturen.


Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Nominale levensduur	2.000 hr
Schakelcyclus	8.000
Nominale levensduur (uren)	2.000 hr
Lamptype	Halogen
Gegevens lichttechniek	
Lichtstroom	1.415 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2900 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	17,5 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	100
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	80,0 W
Lampstroom (nom.)	0,35 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% licht	direct op volledige lichtsterkte s
Arbeidsfactor	1
Spanning (nom.)	230 V
Spanning (nom.)	230 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T11 [T 11 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	80 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB
Volledige productnaam	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB
Full EOC	872790085228800
Bestelcode	85228800
Materiaalnr. (12NC)	924587144210
Lokale code	PLUSLINECOM80W
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900852288
Numerator - Dozen per buitendoos	100
EAN/UPC - Case	8727900852301

Plusline ES Compact

Maatschets



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

