



Компактная Plusline ES

Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB

Продольная галогеновая лампа с сетевой подачей питания, высокое качество и надежность. Отличается очень долгим сроком службы и четкостью галогенового света. Идеально подходит для декоративных светильников.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	R7S [R7s]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Номинальный срок службы	2 000 часов
Цикл переключения	8 000
Срок службы (часов)	2 000 часов
Осветительная технология	Halogen

Технические характеристики освещения

Светоотдача	1 415 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2900 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	17,5 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	100

Эксплуатационные и электрические характеристики

Энергопотребление	80,0 В
Ток лампы (ном.)	0,35 А
Время включения (ном.)	0,0 с
Время прогрева до 60 % света	мгновенное включение s
Коэффициент мощности (доля)	1

Напряжение (ном.)	230 Вт
Напряжение (ном.)	230 Вт

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
--------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T11 [Т 11 мм]

Соответствие требованиям и область применения

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	80 kWh
----------------------------------	--------


Данные об изделии

Название продукта для заказа	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB
Полное название продукта	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB
Полный код продукта	872790085228800
Код заказа	924587144210
Материал № (12NC)	924587144210
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900852288

Компактная Plusline ES

Нумератор — упаковок на внешний короб	100
EAN/UPC — короб	8727900852301

Чертеж размеров



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

