



Plusline ES Compact

Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB

Tosoklet netspændingshalogenlampe i enestående kvalitet og med fremragende pålidelighed. Sikrer en meget lang levetid og giver et klart halogenlys. Ideel til dekorative armaturer.


Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	R7S [R7s]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Normeret levetid	2.000 t
Skiftecyklus	8.000
Nominel levetid (timer)	2.000 t
Lighting Technology	Halogen
Lysteknisk	
Lysstrøm	2.220 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2900 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	18,5 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og el	
Strømforbrug	120 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,52 A
Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	1
Spænding (nom.)	230 V
Spænding (nom.)	230 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T11 [T 11 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	120 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB
Det fulde produkt navn	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB
Full EOC	872790085223300
Beskrivelse af lokal kode	2050610888
Ordrekode	85223300
Materialenr. (12NC)	924587244210
Lokal ordrekode	2050610888
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8727900852233
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	100
EAN/UPC – kasse	8727900852257

Plusline ES Compact

Målskitse



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

