



Plusline ES Compact

Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB

Üstün kalite ve güvenilirlik sağlayan, şebeke voltajı kullanan halojen lineer lamba. Çok uzun kullanım ömrü ve keskin halojen ışığı sunar. Dekoratif aydınlatma armatürleri için ideal çözüm.


Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	R7S [R7s]
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Hiçbiri veya Evrensel (U)]
Nominal kullanım ömrü	2.000 h
Anahtar Döngüsü	8.000
Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	2.000 h
Aydınlatma Teknolojisi	Halogen
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	2.220 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2900 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	18,5 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	100
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	120 W
Lamba Akımı (Nom)	0,52 A
Başlangıç Saati (Nom)	0,0 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	anında tam ışık s
Güç Faktörü (Kesir)	1
Voltaj (Nom)	230 V
Voltaj (Nom)	230 V

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	T11 [T 11 mm]
Onay ve Uygulama	
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	120 kWh
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB
Tam ürün adı	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB
Tam ürün kodu	872790085223300
Sipariş kodu	85223300
Malzeme No. (12NC)	924587244210
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8727900852233
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	100
EAN/UPC - Kutu	8727900852257

Plusline ES Compact

Boyutlu çizim



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

