



Plusline ES Small

Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB

Tosoklet netspændingshalogenlampe i enestående kvalitet og med fremragende pålidelighed. Giver en meget lang levetid og et klart halogenlys. Ideel løsning til dekorative armaturer, til sikkerhedsformål og til opgavebelysning med projektorer.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	R7S [R7s]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Normeret levetid	2.000 t
Skiftecyklus	8.000
Nominel levetid (timer)	2.000 t
Lighting Technology	Halogen

Lysteknisk	
Lysstrøm	2.220 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2900 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	18,5 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100

Drift og el	
Strømforbrug	120,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,52 A
Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	1
Spænding (nom.)	230 V
Spænding (nom.)	230 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja


Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T11 [T 11 mm]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	120 kWh

Produktdata	
Ordreprodukt navn	Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB
Det fulde produkt navn	Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB
Full EOC	872790085216500
Beskrivelse af lokal kode	2050610901
Ordrekode	85216500
Materialenr. (12NC)	924587444210
Lokal ordrekode	2050610901
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8727900852165
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	100
EAN/UPC – kasse	8727900852189

Plusline ES Small

Målskitse



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

