



Plusline ES Small

Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB

Hálózati feszültségről üzemelő halogén fénysor kimagasló minőséggel és megbízhatósággal. Különösen hosszú élettartamot és ragyogó fehér fényt kínál. Ideális megoldás a dekoratív lámpatestekhez, valamint a biztonsági és munkaterületek megvilágításához való fényárvilágításhoz.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	R7S [R7s]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	2 000 h
Kapcsolási ciklus	8 000
Névleges élettartam (óra)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Technikai adatok	
Fényáram	2 220 lm
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2900 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	18,5 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	100

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	120,0 W
Fényforrás árama (névleges)	0,52 A
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Teljesítménytényező (tört)	1
Feszültség (névleges)	230 V
Feszültség (névleges)	230 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen


Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	T11 [T 11 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	120 kWh

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB
Teljes terméknev	Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB
Full EOC	872790085216500
Rendelési kód	85216500
Cikkszám (12NC)	924587444210
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8727900852165
Számláló – csomag külső dobozonként	100
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900852189

Plusline ES Small

Méretezett rajza



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

