



Plusline ES Small

Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB

Tosoklet netspændingshalogenlampe i enestående kvalitet og med fremragende pålidelighed. Giver en meget lang levetid og et klart halogenlys. Ideel løsning til dekorative armaturer, til sikkerhedsformål og til opgavebelysning med projektører.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	R7S [R7s]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Normeret levetid	2.000 t
Skiftecyklus	8.000
Nominel levetid (timer)	2.000 t
Lighting Technology	Halogen

Lysteknisk

Lysstrøm	3.100 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2900 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	19,4 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100

Drift og el

Strømforbrug	160,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,70 A
Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	1
Spænding (nom.)	230 V
Spænding (nom.)	230 V

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T11 [T 11 mm]

Godkendelse og anvendelsesområde


Energiforbrug kWh/1000 t.	160 kWh
---------------------------	---------

Produktdata

Ordreproduktnavn	Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB
Det fulde produktnavn	Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB
Full EOC	872790085219600
Beskrivelse af lokal kode	2050610914
Ordrekode	85219600
Materialenr. (12NC)	924587544210
Lokal ordrekode	2050610914
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8727900852196
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	100
EAN/UPC – kasse	8727900852219

Plusline ES Small

Målskitse



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

