

PHILIPS

Lighting



Plusline ES Small

Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB

Üstün kalite ve güvenilirlik sağlayan, şebeke voltajı kullanan halojen lineer lamba. Çok uzun kullanım ömrü ve keskin halojen ışığı sunar. Dekoratif aydınlatma armatürleri ve emniyet veya aydınlatma amaçlı aydınlatma için ideal çözümdür.


Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	R7S [R7s]
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Hiçbiri veya Evrensel (U)]
Nominal kullanım ömrü	2.000 h
Anahtar Döngüsü	8.000
Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	2.000 h
Aydınlatma Teknolojisi	Halogen
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	3.100 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2900 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	19,4 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	100
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	160,0 W
Lamba Akımı (Nom)	0,70 A
Başlangıç Saati (Nom)	0,0 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	anında tam ışık s
Güç Faktörü (Kesir)	1
Voltaj (Nom)	230 V
Voltaj (Nom)	230 V

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	T11 [T 11 mm]
Onay ve Uygulama	
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	160 kWh
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB
Tam ürün adı	Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB
Tam ürün kodu	872790085219600
Sipariş kodu	85219600
Malzeme No. (12NC)	924587544210
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8727900852196
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	100
EAN/UPC - Kutu	8727900852219

Plusline ES Small

Boyutlu çizim



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

