



Twistline GU10

BC50TWISTLINE GU10/FL 6/6

Les lampes halogènes Twistline MR16 de Philips avec culot GU10 diffusent une lumière d'accentuation blanche et vive. Le culot à verrouillage par rotation permet une installation facile et sûre. Conviennent aux applications d'éclairage encastrées et sur rail.


Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	GU10 [GU10]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Durée de vie nominale	2 000 h
Durée de vie nominale (heures)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Données techniques sur l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	40 °
Température de couleur proximale (nom.)	2800 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Consommation	50 W
Temps d'allumage (nom.)	0,0 s
Tension (nom.)	120 V
Tension (nom.)	120 V

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui
Mécanique et boîtier	
Finis des ampoules	Transparent
Forme de l'ampoule	MR16 [2 po/50 mm]
Données de produit	
Nom du produit de la commande	BC50TWISTLINE GU10/FL 6/6
Nom complet du produit	BC50TWISTLINE GU10/FL 6/6
Code de commande	213462
Numéro de matériau (12 N.C.)	924712536386
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677213466
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677213461

Twistline GU10

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
BC50TWISTLINE GU10/FL 6/6	50,7 mm	47,5 mm

