



HalogenA PAR20

HALOGENA PAR20 50W E27 230V 25D 1CT/15

Hálózati feszültségről működő, a hagyományos reflektorlámpák helyére könnyen felszerelhető halogén reflektor, amely elsőrangú fényminőség mellett biztosít szpot jellegű megvilágítást. Ragyogó halogén megvilágítást kínál hosszú élettartammal.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	2 000 h
Kapcsolási ciklus	8 000
Névleges élettartam (óra)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	25 fok
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2800 K
Színvisszaadási index (CRI)	100
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	305 lm


Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	50,0 W
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Teljesítménytényező (tört)	1
Feszültség (névleges)	230 V
Feszültség (névleges)	230 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	PAR20 [PAR 2,5 hüvelyk/63 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	50 kWh

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HalogenA PAR20 50W E27 230V 25D 1CT/15
Teljes terméknév	HALOGENA PAR20 50W E27 230V 25D 1CT/15
Full EOC	871150049489420
Rendelési kód	49489420
Cikkszám (12NC)	924713344204
Helyi kód	PAR2050F
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500494894
Számláló – csomag külső dobozonként	15
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500524034


HalogenA PAR20

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)
HalogenA PAR20 50W E27 230V 25D 1CT/15	65 mm	105 mm

Fotometriai adatok



Light Distribution Diagram - HalogenA PAR20 50W E27 230V 25D 1CT/15

