



Twistline Alu 2000 óra

TW ALU 2000H 50W GU10 230V 40D 1CT/10X5F

Hálózati feszültségről működő halogénégő üveg reflektorban. Ideális megoldás kis méretű, dekorációs célú lámpatestekhez, amely a tárgyakat kitűnő minőségű reflektorfénybe állítja. Az alumínium bevonat meggátolja a háttérvilágítás hőkibocsátását.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GU10 [GU10]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	2 000 h
Kapcsolási ciklus	8 000
Névleges élettartam (óra)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Technikai adatok

Sugárzási szög (névleges)	40 fok
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2800 K
Színvisszaadási index (CRI)	100
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	330 lm

Működtetés és elektronika

Teljesítményfelvétel	50,0 W
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Teljesítménytényező (tört)	1
Feszültség (névleges)	230 V

Feszültség (névleges)	230 V
-----------------------	-------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
---------------	------

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	MR16 [2 hüvelyk/50 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	50 kWh
--------------------------------	--------

Termékadatok

A termék megrendelési neve	Tw Alu 2000h 50W GU10 230V 40D 1CT/10X5F
Teljes terméknév	TW ALU 2000H 50W GU10 230V 40D 1CT/ 10X5F
Full EOC	871150042853060
Rendelési kód	42853060
Cikkszám (12NC)	924713544225
Helyi kód	14603
Számláló – mennyiség csomagonként	1

Twistline Alu 2000 óra

EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500428530
-----------------------------	---------------

Számláló – csomag külső dobozonként	50
-------------------------------------	----

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500428554
----------------------------	---------------

Méretezett rajza

Product	D (max)	C (max)
Tw Alu 2000h 50W GU10 230V 40D 1CT/10X5F	50,7 mm	51 mm

