



Double Ended Linear

Double Ended Linear BC300T3Q/CL/2CD/TP

Les lampes halogènes à double embout diffusent une lumière blanche et vive pour les éclairages de travail et de sécurité. Fabrication robuste pour les lieux de travail très animés. Disponibles en plusieurs tailles qui répondent à la plupart des besoins. Le flux lumineux élevé diffuse de la lumière là où vous en avez besoin.


Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	R7S [R7s]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Durée de vie nominale	2 000 h
Durée de vie nominale (heures)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Données techniques sur l'éclairage	
Flux lumineux	5 200 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	17,3 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Consommation	300 W
Courant de la lampe (nom.)	2,50 A
Temps d'allumage (nom.)	0,0 s
Tension (nom.)	120 V
Tension (nom.)	120 V

Mécanique et boîtier	
Finis des ampoules	Transparent
Forme de l'ampoule	T3 [T 12 mm (T3)]
Données de produit	
Nom du produit de la commande	BC300T3Q/CL/2CD/TP
Nom complet du produit	Double Ended Linear BC300T3Q/CL/2CD/TP
Code de commande	512103
Numéro de matériau (12 N.C.)	924735234596
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	067805011822
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50067805011827

Double Ended Linear

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
BC300T3Q/CL/2CD/TP	12 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	117,6 mm

