



Plusline Small

Plusline S 300W R7s 230V 1CT/10X10F

Mains-voltage linear lamp giving white halogen light


产品数据

一般信息	
底盖	R7S [R7s]
操作位置	UNIVERSAL [任意或通用 (U)]
标称使用寿命	2,000 小时
额定使用寿命 (小时)	2,000 小时
照明技术	Halogen
灯技术	
光通量	5,114 lm
相关色温 (标称)	2900 K
光效 (额定)(标称)	17 lm/W
显色指数 (CRI)	100
操作和电气	
功耗	300 W
灯具电流 (标称)	1.3 A
启动时间 (标称)	0.0 s
电压 (标称)	230 V
电压 (标称)	230 V

控制和调光	
可调光	是
机械和外壳	
灯泡外观	透明
灯泡外形	T3 [T 12 毫米 (T3)]
产品数据	
订单产品名称	Plusline S 300W R7s 230V 1CT/10X10F
完整的产品名称	Plusline S 300W R7s 230V 1CT/10X10F
完整产品代码	692234192040000
订购代码	924735444289
材料编号 (12NC)	924735444289
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6922341920400
计算器 - 每个外包装箱中的包数	100
EAN/UPC - 案例	6922341920417

Plusline Small

二维绘图



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline S 300W R7s 230V 1CT/ 10X10F	12 mm	115.8 mm	114.2 mm	112.6 mm	117.6 mm

