



Essential MV MR16 Alu

ESS MR16 50W GU10 230V 40D 1CT/50

The Essential MV MR16 Alu is part of the Philips "Value for Money" ranges. It is ideal for professional end-users looking for accent light - without a transformer - to create contrast in shops, hotels and restaurants.


产品数据

一般信息	
底座	GU10 [GU10]
操作位置	UNIVERSAL [任意或通用 (U)]
标称使用寿命	2,000 小时
切换循环	8,000
额定使用寿命 (小时)	2,000 小时
照明技术	Halogen
灯技术	
光束角度 (标称)	40 °
相关色温 (标称)	2800 K
显色指数 (CRI)	100
操作和电气	
功耗	50 W
启动时间 (标称)	0.0 s
电压 (标称)	230 V
电压 (标称)	230 V

控制和调光	
可调光	是
机械和外壳	
灯泡外观	透明
灯泡外形	MR16 [2 英寸/50 毫米]
产品数据	
订单产品名称	ESS MR16 50W GU10 230V 40D 1CT/50
完整的产品名称	ESS MR16 50W GU10 230V 40D 1CT/50
完整产品代码	692341076336200
订购代码	924782744260
材料编号 (12NC)	924782744260
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6923410763362
计算器 - 每个外包装箱中的包数	50
EAN/UPC - 案例	6923410764291

Essential MV MR16 Alu

二维绘图



Product	D (max)	C (max)
ESS MR16 50W GU10 230V 40D 1CT/50	51 mm	51 mm

