



# PAR56 und PAR64

## PAR64 1000W 230V VNSP

Die präzise Steuerung macht die PAR 56 und PAR 64 zur idealen Wahl für Langstrecken-Lichtprojektionen. Darüber hinaus bietet die universelle Brennfunktion vollständige Flexibilität von Leuchtenwinkel und -Position, während das vordere Glas des PAR56 thermischen und physikalischen Schutz bietet.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen        |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Socket                          | GX16D [GX16d]                           |
| Betriebsstellung                | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] |
| Nennlebensdauer                 | 300 Stunde(n)                           |
| Lichttechnische Daten           |                                         |
| Ausstrahlungswinkel (Nom)       | 11 Grad                                 |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3200 K                                  |
| Betrieb und Elektrik            |                                         |
| Energieverbrauch                | 1.000 W                                 |
| Spannung (Nom)                  | 230 V                                   |
| Spannung (Nom)                  | 230 V                                   |
| Lichtregelung und Dimmen        |                                         |
| Dimmbar                         | Ja                                      |

| Mechanik und Gehäuse            |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Kolbenform                      | PAR64 [PAR 8 Zoll/200 mm] |
| Produktdaten                    |                           |
| Bestell-Produktname             | PAR64 1000W 230V VNSP     |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | PAR64 1000W 230V VNSP     |
| Gesamt-Produktcode              | 871150044085310           |
| Bestellcode                     | 44085310                  |
| Material-Nr. (12NC)             | 924783244204              |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                         |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8711500440853             |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 6                         |
| EAN Umverpackung                | 8711500440860             |

## PAR56 und PAR64

### Abmessungsskizzen

| Product               | D (max) | C (max) |
|-----------------------|---------|---------|
| PAR64 1000W 230V VNSP | 204 mm  | 150 mm  |

