



PAR56 och PAR64

PAR64 1000W 230V MFL

Deras exakta ljuskägla fungerar utmärkt även på stora avstånd. Dessutom innebär det universella brinnläget en stor frihet vid placering av armaturen. Frontglaset på PAR56 innebär både termiskt skydd och beröringsskydd. Resultatet är en total kreativ frihet för att uppnå önskade effekter. Omedelbar upptändning efter strömbavbrott förhindrar avbrott i underhållningen.


Produktdata

Allmän information	
Socket	GX16D [GX16d]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	300 h
Ljusteknik	
Spridningsvinkel (nom)	23 °
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3200 K
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	1 000 W
Spänning (nom)	230 V
Spänning (nom)	230 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Lampform	PAR64 [PAR 8 tum/200 mm]
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	PAR64 1000W 230V MFL
Fullständigt produktnamn	PAR64 1000W 230V MFL
Full EOC	871150044089110
Beställningsnummer	44089110
Materialnummer (12NC)	924783444204
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500440891
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8711500440907

PAR56 och PAR64

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
PAR64 1000W 230V MFL	204 mm	150 mm

