



PAR56 and PAR64

PAR56 300W 240V MFL

Disse spotlights der holder sig selv er ideelle til at gøre den visuelle oplevelse mere intens i alle slags klubber, fordi deres præcise lysstrålestyring kan finde selv de mindste detaljer over lange afstande. Lysstrålestyringen gør PAR56 og PAR64 fremragende til lysprojektion over lange afstande. I tillæg hertil giver den universelle brændfunktion fuldstændig fleksibilitet til valg af armaturernes vinkel og position, mens frontglasset i PAR56 giver varme- og fysisk beskyttelse. Resultatet? Fuldstændig kreativ frihed til at opnå den ønskede effekt. Omgående gentænding sikrer også umiddelbar genoptagelse af underholdning efter enhver strømafbrydelse.


Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GX16D [GX16d]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Normeret levetid	2.000 t
Lysteknisk	
Spredningsvinkel (nom.)	20 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Drift og el	
Strømforbrug	300 W
Spænding (nom.)	240 V
Spænding (nom.)	240 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	PAR56 [PAR 7 tommer (180 mm)]
Produktdata	
Ordreprodukt navn	Par56 MFL 300W 240V GX16d.1CT/6
Det fulde produkt navn	PAR56 300W 240V MFL
Full EOC	871150044194210
Ordrekode	44194210
Materialenr. (12NC)	924783645504
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500441942
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8711500441959

PAR56 and PAR64

Målskitse



Product	D (max)	C (max)
Par56 MFL 300W 240V GX16d.1CT/6	178 mm	127 mm

