



D.C. Bayonet

100Q/CL/DC ESR 120V 12PK

Les lampes capsules halogènes à baïonnette CC diffusent une lumière blanche et vive pour les éclairages décoratifs et d'accentuation, ainsi que pour les éclairages généraux. Offertes en taille T4 avec des configurations de culot à baïonnette CC. Ces lampes ont une durée de vie nominale moyenne allant de 1 000 à 2 000 heures selon le produit.*. *La durée de vie nominale moyenne est la durée de fonctionnement (en heures) à partir de laquelle une moyenne de 50 % des lampes fonctionnent toujours et 50 % des lampes ne fonctionnent plus.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	BA15D [BA15d]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Durée de vie nominale (heures)	1 000 h
Lighting Technology	Halogen

Données techniques sur l'éclairage	
Flux lumineux	1 900 lm
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation	100 W
Tension (nom.)	120 V
Tension (nom.)	120 V

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Quartz standard
Forme de l'ampoule	T-4

Données de produit	
Nom du produit de la commande	DCBAY 100W 120V ESR 1CT/12
Nom complet du produit	100Q/CL/DC ESR 120V 12PK
Code de commande	442780
Numéro de matériau (12 N.C.)	924794736381
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677115074
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677115079

D.C. Bayonet

Schéma dimensionnel

Product

DCBAY 100W 120V ESR 1CT/12

