



Halogen Low Voltage

ELC/5H JCR-24-250 GX5.3 1CT/24

Lavspenning halogen med lang levetid og lave kostnader Den lange levetiden vi kjenner fra andre halogener har ytterligere blitt forlenget ved bruk av P3-teknologien, en nyskapende teknologi utviklet av Philips. Dette gjør at lyskilden kan operere ved høyere temperaturer noe som øker levetiden, senker antall lyskildeutfall og reduserer serviceutgiftene. P3 sørger også for at høykvalitets lys og sikrer at lyskilden kan brukes i alle brennerposisjon, som igjen gjør at armaturene kan være mindre. Lyskilden produserer et rent hvitt lys og høyråleintensitet som er perfekt for å gi naturlige farger på scenen uten hotspots.


Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GX5.3
Driftsposisjon	S90 [Stående +/-90D eller vertikal flate ned (BDH)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	500 time(r)
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	250 W
Spenning (nom.)	24 V
Spenning (nom.)	24 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæremateriale	Kvarts-UV, åpen

Reflektoroverflate	Jevn
Lyspæreform	R50
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24
Fullstendig produktnavn	ELC/5H JCR-24-250 GX5.3 1CT/24
Full EOC	871150041347530
Bestillingskode	41347530
Materialenr. (12NC)	924862720540
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500413475
SAP-teller – pakker per utvendige	24
EAN/UPC – boks	8711500435736

Halogen Low Voltage

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24	50 mm	44,5 mm

