



Twistline Alu 2000 hours

Twistline Alu 2000h 50W GZ10 230V 40D 1CT/10X5F

Cam reflektör içinde şebeke voltajı kullanan halojen yakıcı. Küçük, dekoratif armatürler için ideal çözüm; nesnelerinizi üstün kaliteli spot ışığıyla aydınlatır. Alüminyum kaplama arka ışığın ısınmasını önler.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GZ10 [GZ10]
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Hiçbiri veya Evrensel (U)]
Nominal kullanım ömrü	2.000 h
Anahtar Döngüsü	8.000
Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	2.000 h
Aydınlatma Teknolojisi	Halogen
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işın Açısı (Nom)	40 °
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2800 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	100
90° Konide Işık Akısı (Nominal)	330 lm
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	50,0 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,0 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	anında tam ışık s
Güç Faktörü (Kesir)	1
Voltaj (Nom)	230 V


Voltaj (Nom)	230 V
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	MR16 [2 inç/50 mm]
Onay ve Uygulama	
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	50 kWh
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	Tw Alu 2000h 50W GZ10 230V 40D 1CT/10X5F
Tam ürün adı	Twistline Alu 2000h 50W GZ10 230V 40D 1CT/10X5F
Tam ürün kodu	871150042862260
Sipariş kodu	42862260
Malzeme No. (12NC)	924887344225

Twistline Alu 2000 hours

Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500428622
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	50

EAN/UPC - Kutu	8711500428646
----------------	---------------

Boyutlu çizim



Product	D (max)	C (max)
Tw Alu 2000h 50W GZ10 230V 40D 1CT/10X5F	50,7 mm	51 mm

