



Capsuleline

HAL-CAPS 2Y 10W G4 12V CL 2BS/10


Lågvolts halogenlampa. Perfekt lösning för små och dekorativa armaturer. UV-blockeringsglas och lågtrycksfyllning möjliggör användning utan skyddsglas. Den kompakta Capsuleline ger klart vitt ljus under en lång livslängd.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G4 [G4]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	2 000 h
Driftcykel	8 000
Specificerad livslängd (timmar)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Ljusteknik	
Ljusflöde	100 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	10 lm/W
Färgåtergivningsindex	100
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	10,0 W
Lampström (nom)	0,83 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	12 V
Spänning (nom)	12 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T9 [T 9 mm (T9)]
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	11 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Hal-Caps 2y 10W G4 12V CL 2BS/10
Fullständigt produktnamn	HAL-CAPS 2Y 10W G4 12V CL 2BS/10
Full EOC	872790020307325
Beställningsnummer	20307325
Materialnummer (12NC)	924891917101
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900203073
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8727900204292

Måttskiss



Product	D (max)	L	C (max)
Hal-Caps 2y 10W G4 12V CL 2BS/10	10 mm	22,2 mm	33 mm

