



Capsuleline 12V

Capsuleline 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F

Capsule halogène basse tension. La solution idéale pour les luminaires compacts et décoratifs. Le verre anti-UV et le remplissage basse pression permettent une utilisation sans cache en verre. La Capsuleline, de taille compacte, produit une lumière blanche étincelante pour une longue durée de vie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G4 [G4]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	2.000 h
Nombre de cycles d'allumage	8.000
Durée de vie nominale (heures)	2.000 h
Type de lampe	Halogen

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	255 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	12,5 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	20,0 W
Courant lampe (nom.)	1,67 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	12 V
Tension (nom.)	12 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui


Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T9 [T 9 mm (T9)]

Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	21 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Caps 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F
Nom de produit complet	Capsuleline 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F
Code EOC	871150041299750
Code de commande	41299750
Code 12NC	924892017111
Code de commande local	14566
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500412997
Conditionnement par carton	100
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500425812

Capsuline 12V

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	10 mm	22 mm	33 mm

