



Capsuleline 12V

Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 2000h 1CT/ 10X10F

Capsule halogène basse tension. La solution idéale pour les luminaires compacts et décoratifs. Le verre anti-UV et le remplissage basse pression permettent une utilisation sans cache en verre. La Capsuleline, de taille compacte, produit une lumière blanche étincelante pour une longue durée de vie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GY6.35 [GY6.35]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	2.000 h
Nombre de cycles d'allumage	8.000
Durée de vie nominale (heures)	2.000 h
Type de lampe	Halogen

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	850 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2900 K
Efficacité lumineuse (nominale)	17 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	50,0 W
Courant lampe (nom.)	4,17 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	12 V

Tension (nom.)	12 V
----------------	------

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T11 [T 11 mm]


Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	53 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Caps 50W GY6.35 12V CL 2000h 1CT/10X10F
Nom de produit complet	Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 2000h 1CT/ 10X10F
Code EOC	871150041295950
Code de commande	41295950
Code 12NC	924892217108
Code de commande local	14567
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500412959

Capsuleline 12V

Conditionnement par carton	100
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500425829

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 50W GY6.35 12V CL 2000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

