



Capsuleline

Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 2000h 1CT/10X10F

Niskonapięciowa kapsuła halogenowa. Idealne rozwiązanie do małych dekoracyjnych opraw. Szkło blokujące promieniowanie ultrafioletowe oraz wypełnienie o niskim stopniu sprężenia umożliwiają eksploatację bez przykrywającej szyby. Kompaktowa lampa Capsuleline generuje wyraziste białe światło przez cały długi okres eksploatacji.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GY6.35 [GY6.35]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	2 000 h
Cykl Przelączania	8 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	850 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2900 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	17 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	50,0 W
Lamp Current (Nom)	4,17 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s

Współczynnik mocy (ułamek)	1
Napięcie (Nom)	12 V
Napięcie (Nom)	12 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T11 [T 11 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	53 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Caps 50W GY6.35 12V CL 2000h 1CT/10X10F
Pełna nazwa produktu	Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 2000h 1CT/10X10F
Full EOC	871150041295950
Kod zamówienia	41295950

Material Nr (12NC)	924892217108
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500412959
Numerator - Packs per outer box	100

EAN/UPC – Opakowanie	8711500425829
----------------------	---------------

Rysunki techniczne



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 50W GY6.35 12V CL 2000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

