



MASTERLine ES

MASTERLine ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F

Bruciatore alogeno a bassa tensione con efficienza energetica particolarmente elevata e lunga durata grazie al rivestimento IRR in un riflettore in vetro. Soluzione ideale per apparecchi decorativi di piccole dimensioni, per mettere gli oggetti al centro dell'attenzione. Rivestimento dicroico che previene la trasmissione di calore agli oggetti.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU5.3 [GU5.3]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	5.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Durata specificata (ore)	5.000 ore
Lighting Technology	Halogen

Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Temperatura del colore correlata	3000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	100
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	300 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	20,0 W
Corrente lampada (Nom)	2 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	12 V

Tensione (Nom)	12 V
----------------	------

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	MR16 [2"/50 mm]


Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	21 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTERL ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F
Nome completo prodotto	MASTERLine ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F
Full EOC	871150041367371
Codice d'ordine	41367371
Codice materiale (12NC)	924895017101
Codice locale	14579ES
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500413673

MASTERLine ES


Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8711500409980

Disegno tecnico



Product	D (max)	C1 (max)
MASTERL ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	51 mm	50,5 mm

Fotometrie



Light Distribution Diagram - MASTERL ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F

