



MASTERLine ES

MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F

Brûleur halogène basse tension présentant une efficacité énergétique très élevée et une longue durée de vie grâce à la couche de protection IRR dans le réflecteur en verre. Solution idéale pour les luminaires décoratifs de petite taille, permettant de mettre en valeur vos objets. La couche de protection dichroïque empêche la dissipation thermique sur l'objet.

Données du produit

| Informations générales | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Culot | GU5.3 [GU5.3] |
| Position de fonctionnement | UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)] |
| Durée de vie nominale | 5.000 h |
| Nombre de cycles d'allumage | 20.000 |
| Durée de vie nominale (heures) | 5.000 h |
| Type de lampe | Halogen |

| Données techniques de l'éclairage | |
|---|-------------|
| Angle du faisceau (nom.) | 24 degré(s) |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 3000 K |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 100 |
| Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal) | 540 lm |

| Fonctionnement et électricité | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Consommation électrique | 30,0 W |
| Courant lampe (nom.) | 3 A |
| Heure de démarrage (nom.) | 0,0 s |
| Temps de chauffe à 60 % | lumière maximale instantanée s |
| Facteur de puissance (fraction) | 1 |
| Tension (nom.) | 12 V |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Tension (nom.) | 12 V |
| Commandes et gradation | |
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui |
| Mécanique et boîtier | |
| Forme de la lampe | MR16 [2 pouces/50 mm] |


| Approbation et application | |
|------------------------------------|--------|
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 32 kWh |

| Données du produit | |
|-------------------------------|--|
| Nom du produit de la commande | MASTERL ES 30W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F |
| Nom de produit complet | MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F |
| Code EOC | 871150041375871 |
| Code de commande | 41375871 |
| Code 12NC | 924895217101 |
| Code de commande local | 18135 |
| Quantité par pack | 1 |
| Code EAN – Produit/Boîte | 8711500413758 |

MASTERLine ES


| | |
|----------------------------|---------------|
| Conditionnement par carton | 20 |
| Codes EAN/UPC - Boîte | 8711500410023 |

Schéma dimensionnel



| Product | D (max) | C1 (max) |
|---------------------------------------|---------|----------|
| MASTERL ES 30W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F | 51 mm | 50,5 mm |

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MASTERL ES 30W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F

