



MASTERLine ES

MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F

Lâmpada de halogéneo de baixa tensão com eficiência energética muito elevada e duração prolongada graças ao revestimento IRR em reflector de vidro. Solução ideal para pequenas luminárias decorativas para realce de objectos. O revestimento dicróico impede a transmissão de calor para o objecto.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU5.3 [GU5.3]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil nominal	5.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Vida útil nominal (horas)	5.000 h
Tecnologia de iluminação	Halogen

Caraterísticas técnicas da luz	
Ângulo do feixe (Nom.)	60 °
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Color rendering index (CRI)	100
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	830 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	45,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	3,75 A
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Fator de potência (Fração)	1
Tensão (Nom.)	12 V
Tensão (Nom.)	12 V

Controlos e regulação	
Regulável	Sim


Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	MR16 [2 polegadas/50 mm]

Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	48 kWh

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTERL ES 45W GU5.3 12V 60D 1CT/ 4X5F
Nome do produto completo	MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 60D 1CT/ 4X5F
Código do produto completo	871150042447171
Código de encomenda	42447171
N.º material (12NC)	924896217101
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500424471
Numerador – Embalagens por caixa exterior	20
EAN/UPC – Caso	8711500410368


MASTERLine ES

Desenho dimensional



Product	D (max)	C1 (max)
MASTERL ES 45W GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F	51 mm	50,5 mm

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - MASTERL ES 45W GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F

