



# MASTERCapsule

## MASTERCAPS 30W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F

Lavspændingshalogenspot med meget høj energieffektivitet og lang levetid takket være IRR-belægning i dekorativ aluminiumsreflektor med keramisk blændfri kappe. Ideel til små, dekorative armaturer. UV-blokerende og lavt fyldningstryk gør dækglasset unødvendigt.

### Produkt data


| Generelle oplysninger             |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Fod                               | GY6.35 [GY6.35]                           |
| Driftsposition                    | UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)] |
| Normeret levetid                  | 4.000 t                                   |
| Skiftecyklus                      | 16.000                                    |
| Nominal levetid (timer)           | 4.000 t                                   |
| Lighting Technology               | Halogen                                   |
| Lysteknisk                        |                                           |
| Lysstrøm                          | 750 lm                                    |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 3000 K                                    |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)        | 23 lm/W                                   |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)      | 100                                       |
| Drift og el                       |                                           |
| Strømforbrug                      | 30,0 W                                    |
| Lyskildens strømstyrke (nom.)     | 2,5 A                                     |
| Opstartstid (nom.)                | 0,0 s                                     |
| Opvarmningstid til 60 % lyseffekt | øjeblikkeligt fuldt lys s                 |
| Effektfaktor (brøk)               | 1                                         |
| Spænding (nom.)                   | 12 V                                      |
| Spænding (nom.)                   | 12 V                                      |

| Lysstyringssystemer og dæmpning                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dæmpbar                                              | Ja                                     |
| Mekanik og armaturhus                                |                                        |
| Pære finish                                          | IR-belagt                              |
| Lyskildeform                                         | T11 [T 11 mm]                          |
| Godkendelse og anvendelsesområde                     |                                        |
| Energiforbrug kWh/1000 t.                            | 32 kWh                                 |
| Produktdata                                          |                                        |
| Ordreprodukt navn                                    | MASTERCaps 30W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F |
| Det fulde produkt navn                               | MASTERCAPS 30W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F |
| Full EOC                                             | 872790020354770                        |
| Ordrekode                                            | 20354770                               |
| Materialenr. (12NC)                                  | 924898317102                           |
| Lokal ordrekode                                      | 2056439979                             |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1                                      |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8727900203547                          |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 50                                     |

# MASTERCapsule

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| EAN/UPC – kasse | 8727900203905 |
|-----------------|---------------|

## Målskitse



| Product                                | D (max) | L     | C (max) |
|----------------------------------------|---------|-------|---------|
| MASTERCaps 30W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F | 12 mm   | 30 mm | 44 mm   |

