



Standard Life PS

500 120/130V 24/1

Les lampes incandescentes à durée de vie standard, remplies de gaz ou à vide, ont une ampoule transparente et un filament totalement visible, de manière à ce que la brillance de la lampe ne soit pas adoucie. Cela confère une luminance scintillante aux luminaires de plus grande taille et aux appliques murales en verre texturé ou gravé et en cristal taillé. Cette lampe convient aux grands luminaires fonctionnant avec des ampoules de verre transparentes, à l'intérieur ou à l'extérieur. Il est recommandé de l'utiliser dans tous les cas où la brillance et le scintillement sont plus importants que l'annulation de l'éblouissement. Ces lampes sont aussi utilisées pour les éclairages indirects dans les luminaires fermés.


Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Durée de vie nominale (heures)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Données techniques sur l'éclairage	
Flux lumineux	8 900 lm
Fonctionnement et électricité	
Consommation	500 W
Tension (nom.)	120 V
Tension (nom.)	120 V
Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent

Forme de l'ampoule	PS35
Données de produit	
Nom du produit de la commande	500 120/130V 24/1
Nom complet du produit	500 120/130V 24/1
Code de commande	144071
Numéro de matériau (12 N.C.)	925159836101
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677144074
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	24
EAN/CUP – Boîte	50046677144079

Standard Life PS

Schéma dimensionnel



Product

500 120/130V 24/1

