



Reflector BR38 Vibration Service

150BR38/5FL 12/1 PK

La famille de lampes réflecteurs projecteurs incandescentes spéciales de Philips fournit la lumière parfaite pour les éclairages généraux dans les applications à construction renforcée. Conçues pour supporter les vibrations.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Durée de vie nominale (heures)	5 000 h
Lighting Technology	Incandescent

Données techniques sur l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	55 °
Flux lumineux	1 315 lm


Fonctionnement et électricité	
Consommation	150 W
Tension (nom.)	130 V
Tension (nom.)	130 V

Mécanique et boîtier	
Finis des ampoules	Transparent
Forme de l'ampoule	BR38

Données de produit	
Nom du produit de la commande	150BR38/5FL 12/1 PK
Nom complet du produit	150BR38/5FL 12/1 PK
Code de commande	385682
Numéro de matériau (12 N.C.)	925184236103
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677385682
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677385687

Reflector BR38 Vibration Service

Schéma dimensionnel



Product

150BR38/5FL 12/1 PK

