



Soft White Three Way

100/300W

La famille d'ampoules incandescentes de Philips fournit la lumière parfaite pour les éclairages généraux dans une variété d'applications. Les ampoules blanches douces à trois intensités fournissent trois niveaux de lumière pour un éclairage doux, uniforme et diffus avec moins d'éblouissement.

Données du produit

Renseignements généraux

Culot-Base	E39D [3 Contact Mogul Screw]
Position de fonctionnement	S [Debout ou culot vers le bas (BD)]
Durée de vie nominale (heures)	1 500 h
Lighting Technology	Incandescent

Données techniques sur l'éclairage

Flux lumineux (max.)	4 700 lm
Flux lumineux (min.)	1 350 lm
Flux lumineux	3 350 lm

Fonctionnement et électricité

Consommation	100 300 W
Tension (nom.)	120 V
Tension (nom.)	120 V

Mécanique et boîtier


Fini des ampoules	Blanc doux
Forme de l'ampoule	PS25

Données de produit

Nom du produit de la commande	100/300W
Nom complet du produit	100/300W
Code de commande	110031
Numéro de matériau (12 N.C.)	925185236301
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	067805567947
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50067805567942

Soft White Three Way

Schéma dimensionnel



Product	D	C (max)
100/300W	2,625 in	6,813 in

