



Industrial Service

150A/35RS/BR 120/130V 60PK

Les lampes à durée prolongée industrielle Econ-o-watt® de Philips peuvent parfaitement remplacer les lampes incandescentes de durée de vie standard, ce qui permet de faire des économies d'énergie instantanées pour beaucoup d'applications.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Durée de vie nominale	3 500 h
Durée de vie nominale (heures)	3 500 h
Lighting Technology	Incandescent


Données techniques sur l'éclairage	
Flux lumineux	1 640 lm

Fonctionnement et électricité	
Consommation	150 W
Temps d'allumage (nom.)	0,0 s
Tension (nom.)	120-130 V

Mécanique et boîtier	
Finis des ampoules	Givré
Forme de l'ampoule	A21 [A 21 mm]

Données de produit	
Nom du produit de la commande	150A/35RS/BR 120/130V 60PK
Nom complet du produit	150A/35RS/BR 120/130V 60PK
Code de commande	275883
Numéro de matériau (12 N.C.)	925246934302
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677275884
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	60
EAN/CUP – Boîte	50046677275889

Schéma dimensionnel



Product

150A/35RS/BR 120/130V 60PK

