



Rough / Vibration Service

50A/2P/RS 12/2 PK

La famille de lampes incandescentes spéciales de Philips fournit la lumière parfaite pour les accents phénoménaux et les éclairages de présentation, ainsi que pour les éclairages généraux dans une variété d'applications. Les lampes incandescentes à construction robuste ont un filament exceptionnellement solide fabriqué dans un fil à filament spécial, ce qui rend ces lampes idéales pour les lieux où les chocs, les bosses et les vibrations sont fréquents. La version transparente, avec son filament totalement visible, est une source de lumière brillante, alors que la lampe à intérieur givré est utilisée lorsqu'une bonne diffusion de la lumière est requise.


Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Durée de vie nominale (heures)	2 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Fonctionnement et électricité	
Consommation	50 W
Tension (nom.)	130 V
Tension (nom.)	130 V
Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Givré

Forme de l'ampoule	A19 [A 19 mm]
Données de produit	
Nom du produit de la commande	50A/2P/RS 12/2 PK
Nom complet du produit	50A/2P/RS 12/2 PK
Code de commande	111716
Numéro de matériau (12 CN)	925278036104
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677286897
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677286892

Rough / Vibration Service

Schéma dimensionnel



A19

Product	D	C (max)
50A/2P/RS 12/2 PK	2,375 in	4,438 in

