



Rough / Vibration Service

100A/RS/VS/BR 120/130V 60PK


La famille de lampes incandescentes spéciales de Philips fournit la lumière parfaite pour les accents phénoménaux et les éclairages de présentation, ainsi que pour les éclairages généraux dans une variété d'applications. Les lampes incandescentes à construction robuste ont un filament exceptionnellement solide fabriqué dans un fil à filament spécial, ce qui rend ces lampes idéales pour les lieux où les chocs, les bosses et les vibrations sont fréquents. La version transparente, avec son filament totalement visible, est une source de lumière brillante, alors que la lampe à intérieur givré est utilisée lorsqu'une bonne diffusion de la lumière est requise.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Durée de vie nominale	1 000 h
Durée de vie nominale (heures)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Données techniques sur l'éclairage	
Flux lumineux	1 230 lm
Fonctionnement et électricité	
Consommation	100 W
Temps d'allumage (nom.)	0,0 s
Tension (nom.)	120-130 V

Mécanique et boîtier	
Fin des ampoules	Givré
Forme de l'ampoule	A21 [A 21 mm]
Données de produit	
Nom du produit de la commande	100A/RS/VS/BR 120/130V 60PK
Nom complet du produit	100A/RS/VS/BR 120/130V 60PK
Code de commande	275693
Numéro de matériau (12 N.C.)	925286135502
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677275693
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	60
EAN/CUP – Boîte	50046677275698

Schéma dimensionnel



Product
100A/RS/VS/BR 120/130V 60PK

