



Rough / Vibration Service

150A21/RS/Vs/BR 120/130V 60PK

La famille de lampes incandescentes spéciales de Philips fournit la lumière parfaite pour les accents phénoménaux et les éclairages de présentation, ainsi que pour les éclairages généraux dans une variété d'applications. Les lampes incandescentes à construction robuste ont un filament exceptionnellement solide fabriqué dans un fil à filament spécial, ce qui rend ces lampes idéales pour les lieux où les chocs, les bosses et les vibrations sont fréquents. La version transparente, avec son filament totalement visible, est une source de lumière brillante, alors que la lampe à intérieur givré est utilisée lorsqu'une bonne diffusion de la lumière est requise.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Durée de vie nominale	1 000 h
Durée de vie nominale (heures)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent

Données techniques sur l'éclairage

Flux lumineux	2 205 lm
---------------	----------

Fonctionnement et électricité


Consommation	150 W
Temps d'allumage (nom.)	0,0 s
Tension (nom.)	120-130 V

Mécanique et boîtier	
Fin des ampoules	Givré
Forme de l'ampoule	A21 [A 21 mm]

Données de produit

Nom du produit de la commande	150A21/RS/Vs/BR 120/130V 60PK
Nom complet du produit	150A21/RS/Vs/BR 120/130V 60PK
Code de commande	275784
Numéro de matériau (12 N.C.)	925287435502
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677275785
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	60
EAN/CUP – Boîte	50046677275780

Schéma dimensionnel



Product
150A21/RS/VS/BR 120/130V 60PK

