



Lumiblade OLED Driver-Low Voltage

Driver D024V 10W/0.1-0.4A/28V DMX

This driver detects the power and voltage needs of the attached OLED and drives the attached OLED Panel accordingly. This one-driver-fits-all-panels approach eases the life of the customers and makes this driver also compatible for future developments.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	12 W
12V-Ausgang	No
Maximaler Wirkungsgrad bei Volllast	81-81 %
Ausgangsstrom (Nom)	100-400 mA
Toleranz Ausgangsstrom (max.)	5 %
Toleranz Ausgangsstrom (min.)	-5 %
Eingangsstrom (max.)	500 mA
Einschaltstrom (max.)	35 A
Ausgangsleistung (Nom)	10-10 W
Einschaltstromzeit bis 50 % Spitze	0,03 µs
Verdrahtung	
Typ Anschlussklemme Eingang	WAGO 2060 Serie
Verdrahtung beim Betrieb	Yes
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 50 °C
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	50 °C

Gehäusetemperatur (Max)	85 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbereich	100-1 %
Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb) (max.)	95 %
Schutzklasse	SELV
Zeichen & Zertifikate	ENEC-Zertifikat CE-Kennzeichnung RoHS-Konformität UL-Zertifikat

Produktdaten	
Bestell-Produktname	Driver D024V 10W/0.1-0.4A/28V DMX
Gesamtbezeichnung des Produkts	Driver D024V 10W/0.1-0.4A/28V DMX
Gesamt-Produktcode	872790037977836
Bestellcode	37977836
Material-Nr. (12NC)	925400012002
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900379778
Zähler - Pakete pro Außenkarton	16

Lumiblade OLED Driver-Low Voltage

EAN Umverpackung	8727900379860
------------------	---------------

Abmessungsskizzen

Product	A2	C1	A1	B1
Driver D024V 10W/0.1-0.4A/28V DMX	50,2 mm	11,5 mm	57,0 mm	58,3 mm

