



# Halogen Classic Reflector

## EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP


Žárovky Philips Halogen Classic nabízejí klasický tvar, na jaký jste zvyklí. Tato nová „klasika“ poskytuje vysoce kvalitní světlo, umožňuje stmívání a okamžité rozsvícení.

### Údaje o produktu

Obecné informace		Řízení a stmívání	
Patice krytky	E27 [E27]	Stmívatelné	Ano
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]	<b>Mechanické a materiály</b>	
Nominální životnost	2 000 h	Povrchová úprava žárovky	Matná
Cyklus zapnutí	8 000	Tvar žárovky	NR63 [NR 63 mm]
Jmenovitá životnost (hodiny)	2 000 h	<b>Certifikace a použití</b>	
Lighting Technology	Halogen	Spotřeba energie kWh/1000 h	42 kWh
<b>Světelně technické</b>		<b>Označení a balení</b>	
Vyzařovací úhel (jmen.)	30 stupňů	Objednací název produktu	EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2800 K	Celý název výrobku	EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP
Index podání barev (CRI)	100	Full EOC	872790025195104
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	270 lm	Objednací kód	25195104
<b>Provozní a elektrické</b>		Číslo materiálu (12NC)	925636044223
Spotřeba energie	42,0 W	Číslování SAP – počet v balení	1
Proud zdroje (jmen.)	0,18 A	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900251951
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s	Číslování SAP – balení v krabici	10
Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla s	Pouzdro – EAN/UPC	8718696462812
Účinník (zlomek)	1		
Napětí (jmen.)	230 V		
Napětí (jmen.)	230 V		

# Halogen Classic Reflector

## Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	64 mm	104 mm

