



# Halogen Classic Réflecteur

## EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP

Les ampoules halogènes classiques Philips présentent les lignes classiques auxquelles vous êtes habitué. Ce nouveau « classique » fournit un éclairage de haute qualité, des possibilités de gradation et un démarrage instantané.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	2 000 h
Nombre de cycles d'allumage	8 000
Durée de vie nominale (heures)	2 000 h
Type de lampe	Halogen

Données techniques de l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	30 degré(s)
Température de couleur corrélée (nom.)	2800 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	270 lm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	42,0 W
Courant lampe (nom.)	0,18 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	230 V

Tension (nom.)	230 V
----------------	-------

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	NR63 [NR 63 mm]


Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	42 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP
Nom de produit complet	EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP
Code EOC	872790025195104
Code de commande	25195104
Code 12NC	925636044223
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900251951

## Halogen Classic Réflecteur

Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696462812

### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	64 mm	104 mm

