



Halogen Classic Reflektor

EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP

Philips Halogen Classic-Lampen haben die gewohnte klassische Form. Diese neue „klassische“ Lampe erzeugt ein hochwertiges Licht, ist dimmbar und leuchtet sofort.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14 [E14]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	2.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	8.000
Nennlebensdauer (Std.)	2.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Halogen
Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	30 Grad
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2800 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	136 lm
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	28,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,12 A
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	1
Spannung (Nom)	230 V
Spannung (Nom)	230 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	NR50 [NR 50 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	28 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP
Gesamtbezeichnung des Produkts	EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP
Gesamt-Produktcode	872790025274304
Bestellcode	25274304
Material-Nr. (12NC)	925640044235
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900252743
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696462782

Halogen Classic Reflektor

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	51 mm	86,5 mm

