



Halogen Classic heijastinlamppu

EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP

Philipsin Halogen Classic -lamppujen muoto on perinteinen. Uusi klassinen lamppu antaa laadukasta valoa, on himmennettävä ja syttyy välittömästi.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E14 [E14]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä	2 000 tuntia
Sytytys	8 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	2 000 tuntia
Lighting Technology	Halogen

Valaistuksen tekniset tiedot

Keilakulma (nim.)	30 °
Vastaava värilämpötila (nim.)	2800 K
Värintoistoindeksi (CRI)	100
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	136 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Virrankulutus	28,0 W
Lampun virta (nim.)	0,12 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Sytytty heti s
Tehokerroin (murtoluku)	1
Jännite (nim.)	230 V

Jännite (nim.)	230 V
----------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Matta
Hehkulampan muoto	NR50 [NR 50 mm]

Merkinnät ja luokitukset

Energiankulutus kWh/1000 h	28 kWh
----------------------------	--------

Tuotetiedot


Tilaustuotteen nimi	EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP
Koko tuotenimi	EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP
Full EOC	872790025274304
Tilauuskoodi	25274304
Tuotekoodi (12NC)	925640044235
Paikallinen koodi	4725788
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8727900252743
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10

Halogen Classic heijastinlamppu

EAN/UPC – laatikko

8718696462782

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	51 mm	86,5 mm

