



Halogen Clickline G9

Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10

Ideel til små, dekorative armaturer. UV-blokerende glas og smeltesikring gør dækglas unødvendigt. Den kompakte Clickline giver et klart, hvidt lys over en lang levetid.


Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G9 [G9]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Normeret levetid	2.000 t
Skiftcyklus	8.000
Nominal levetid (timer)	2.000 t
Lighting Technology	Halogen
Lysteknisk	
Lysstrøm	370 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2800 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	12,1 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og el	
Strømforbrug	28,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,12 A
Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	1
Spænding (nom.)	230 V
Spænding (nom.)	230 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T13 [T 13 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	28 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10
Det fulde produkt navn	Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10
Full EOC	872790025287325
Beskrivelse af lokal kode	2050560925
Ordrekode	25287325
Materialenr. (12NC)	925640644202
Lokal ordrekode	2050560925
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8727900252873
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8727900662191

Halogen Clickline G9

Målskitse



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10	13 mm	21,7 mm	45 mm

