



Halogen Clickline G9



Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT

Ideální řešení pro malá dekorativní svítidla. Sklo blokující UV paprsky a bezpečnostní pojistka umožňují použití ve svítidlech bez krycího skla. Kompaktní světelný zdroj Clickline poskytuje jasné bílé světlo po celou dobu dlouhé životnosti.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G9 [G9]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Nominální životnost	2 000 h
Cyklus zapnutí	8 000
Jmenovitá životnost (hodiny)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Referenční měření toku	Sphere

Světelné technické	
Světelný tok	350 lm
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,452
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,409
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2800 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	12,1 lm/W
Index podání barev (CRI)	100

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	29 W
Proud zdroje (jmen.)	0,12 A
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s

Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla s
Účinník (zlomek)	1
Napětí (jmen.)	230 V
Napětí (jmen.)	230 V

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T13 [T 13 mm]


Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie kWh/1000 h	29 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423233

Označení a balení	
Objednací název produktu	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT
Celý název výrobku	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT
Full EOC	872790086398700
Objednací kód	86398700
Číslo materiálu (12NC)	925640644205
Číslování SAP – počet v balení	1

Halogen Clickline G9

EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900863987
Číslování SAP – balení v krabičce	100
Pouzdro – EAN/UPC	8727900864007

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

