



Halogen Clickline G9



Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT

Ιδανική λύση για μικρά, διακοσμητικά φωτιστικά. Το γυαλί που εμποδίζει την υπεριώδη ακτινοβολία και η ασφάλεια επιτρέπουν τη χρήση χωρίς γυάλινο κάλυμμα. Ο συμπαγής λαμπτήρας Clickline παράγει καθαρό, λευκό φως και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G9 [G9]
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	2.000 h
Κύκλος λειτουργίας	8.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	2.000 h
Lighting Technology	Halogen
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Φωτεινή ροή	350 lm
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,452
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,409
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2800 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	12,1 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	100

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Κατανάλωση ενέργειας	29 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,12 A
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,0 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	άμεσος πλήρης φωτισμός s

Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	1
Τάση (ονομ.)	230 V
Τάση (ονομ.)	230 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Ναι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T13 [T 13 mm]

Έγκριση και Εφαρμογή

Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	29 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423233

Στοιχεία προϊόντος


Όνομα παραγωγέας προϊόντος	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT
Πλήρες όνομα προϊόντος	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT
Full EOC	872790086398700
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	ECHAL/28/G9CL
Κωδικός παραγωγέας	86398700
Αρ. υλικού (12NC)	925640644205
Τοπικός κωδικός	ECHAL/28/G9CL

Halogen Clickline G9

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900863987
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	100

EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900864007
-------------------	---------------

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

