



Halogen Clickline G9



Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT

Ideális megoldás kisméretű, dekoratív lámpatestek esetén. Az UV-szűrős üveg és a beépített biztosíték lehetővé teszi az előtétüveg nélküli használatot. A kompakt kialakítású Clickline ragyogó fehér fényt biztosít hosszú időn át.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G9 [G9]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	2 000 h
Kapcsolási ciklus	8 000
Névleges élettartam (óra)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Fényárammérés referencia	Sphere

Technikai adatok	
Fényáram	350 lm
Színérték X koordinátája (névleges)	0,452
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,409
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2800 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	12,1 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	100

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	29 W
Fényforrás árama (névleges)	0,12 A
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Teljesítménytényező (tört)	1
Feszültség (névleges)	230 V

Feszültség (névleges)	230 V
-----------------------	-------

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	T13 [T 13 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energhatékony osztály	G
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	29 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423233

Termékatadatok	
A termék megrendelési neve	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT
Teljes terméknév	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT
Full EOC	872790086398700
Rendelési kód	86398700
Cikkszám (12NC)	925640644205
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8727900863987
Számláló – csomag külső dobozonként	100
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900864007

Halogen Clickline G9

Méretezett rajza

Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

