



Halogen Clickline G9



Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT

Ideel til små, dekorative armaturer. UV-blokerende glas og smeltesikring gør dækglasset unødvendigt. Den kompakte Clickline giver et klart, hvidt lys over en lang levetid.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G9 [G9]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Normeret levetid	2.000 t
Skiftecyklus	8.000
Nominal levetid (timer)	2.000 t
Lighting Technology	Halogen
Lysstrømsmålingsreference	Sphere

Lysteknisk

Lysstrøm	590 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,452
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,409
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2800 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	15 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100

Drift og el

Strømforbrug	44 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,18 A
Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	1
Spænding (nom.)	230 V

Spænding (nom.)	230 V
-----------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildeform	T13 [T 13 mm]

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbrug kWh/1000 t.	44 kWh
EPREL-registreringsnummer	423238


Produktdata

Ordreproduktnavn	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT
Det fulde produkt navn	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT
Full EOC	872790086401400
Ordrekode	86401400
Materialenr. (12NC)	925640844205
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8727900864014

Halogen Clickline G9

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	100
EAN/UPC – kasse	8727900864038

Målskitse



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

