



Halogen Clickline G9



Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT

Ideell løsning til små, dekorative armaturer. Det lave fyllingstrykket og sikringen gjør at den kan brukes uten dekselglass. Den kompakte Clickline-lyskilden gir klart, hvitt lys over en lang levetid.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G9 [G9]
Driftposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	2 000 time(r)
Brytersyklus	8 000
Anslått levetid (timer)	2 000 time(r)
Lighting Technology	Halogen
Referanse for fluksmåling	Sphere

Teknisk belysning	
Lysytelse	590 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	0,452
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,409
Korrelert fargetemperatur (nom)	2800 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	15 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	44 W
lyskildestrøm (nom.)	0,18 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	1
Spennning (nom.)	230 V

Spennning (nom.)	230 V
------------------	-------

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T13 [T 13 mm]


Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbruk kWh/1000 t	44 kWh
EPREL-registreringsnummer	423238

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT
Fullstendig produktnavn	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT
Full EOC	872790086401400
Lokal kodebeskrivelse	3766526
Bestillingskode	86401400
Materialenr. (12NC)	925640844205
Lokal bestillingskode	3766526
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900864014

Halogen Clickline G9

SAP-teller – pakker per utvendige	100
EAN/UPC – boks	8727900864038

Målskisse



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

