



Halogen Clickline



Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT

Idealne rozwiązanie do małych dekoracyjnych opraw. Szkło blokujące promieniowanie ultrafioletowe oraz bezpiecznik umożliwiają eksploatację bez przykrywającej szyby. Kompaktowa lampa Clickline generuje wyraziste białe światło przez cały długi okres eksploatacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G9 [G9]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	2 000 h
Cykl Przetwarzania	8 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	590 lm
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,452
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,409
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	15 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	44 W
Lamp Current (Nom)	0,18 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s

Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1
Napięcie (Nom)	230 V
Napięcie (Nom)	230 V

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T13 [T 13 mm]

Certyfikaty i zastosowania

Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	44 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423238

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT
Pełna nazwa produktu	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT
Full EOC	872790086401400
Kod zamówienia	86401400

Halogen Clickline

Materiał Nr (12NC)	925640844205
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8727900864014
Numerator - Packs per outer box	100

EAN/UPC – Opakowanie	8727900864038
----------------------	---------------

Rysunki techniczne



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

